

TECHSPEC®

Lentille Cylindrique PCX Qualité Illumination, 12,7 mm H x 12,7 mm L x 100 mm FL, VIS-NIR



Stock #36-219 CONTACT

- 1 + **€82,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€82,00
Qté 6+
€65,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):
100.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f#: 7.8740157480315
Ouverture Numérique NA: 0.06
Traitement: VIS-NIR (400-1000nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 1000
Distance Focale Arrière BFL (mm): 98.02
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Dimensions (mm): 12.7 x 12.7
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.61
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R₁ (mm): 51.68
Qualité de Surface: 60-40

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme