



Lentille Cylindrique PCX Qualité Illumination, 12,7 mm H x 12,7 mm L x 12,5 mm FL, NIR I



Stock **#36-227** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€82,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€82,00

Qté 6+
€65,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale **EFL** (mm):
12.50

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f#:

0.984251968503937
Ouverture Numérique NA: 0.51
Traitement: NIR I (600-1050nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Distance Focale Arrière BFL (mm): 8.15
Épaisseur Centrale CT (mm): 6.60
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Dimensions (mm): 12.7 x 12.7
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.33
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R₁ (mm): 6.46
Qualité de Surface: 60-40

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme