



# Lentille Cylindrique PCX Qualité Illumination, 12,7 mm H x 12,7 mm L x 150 mm FL, VIS 0°



Stock **#36-211** 3-4 JOURS

- 1 + **€82,00**

AJOUTER AU PANIER

|         |
|---------|
| Qté 1-5 |
| €82,00  |

|        |
|--------|
| Qté 6+ |
| €65,50 |

|                                  |
|----------------------------------|
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale **EFL** (mm):  
150.00

Substrat: ☐  
[N-BK7](#)

f#:

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 11.8110236220472                                                            |
| <b>Ouverture Numérique NA:</b><br>0.04                                      |
| <b>Traitement:</b><br>VIS 0° (425-675nm)                                    |
| <b>Type:</b><br>Cylinder Lens, Plano-Convex                                 |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>425 - 675                          |
| <b>Distance Focale Arrière BFL (mm):</b><br>148.25                          |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>2.65                                  |
| <b>Tolérance Épaisseur Centrale (mm):</b><br>±0.1                           |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤0.4% @ 425 - 675nm |
| <b>Tolérance Dimensionnelle (mm):</b><br>+0.0/-0.2                          |
| <b>Dimensions (mm):</b><br>12.7 x 12.7                                      |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>2.39                                   |
| <b>Tolérance Distance Focale (%):</b><br>±3                                 |
| <b>Rayon R<sub>1</sub> (mm):</b><br>77.52                                   |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                                         |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |