

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #36-218 3-4 JOURS

-

1

+

€82,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€82,00
Qté 6+
€65,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale EFL (mm):
25.00

Substrat:

N-BK7

f#:

CUSTOM
OPTIONS

1.96850393700787
Ouverture Numérique NA: 0.25
Traitement: VIS-NIR (400-1000nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 1000
Distance Focale Arrière BFL (mm): 23.02
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Dimensions (mm): 12.7 x 12.7
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.33
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R₁ (mm): 12.92
Qualité de Surface: 60-40

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme