

TECHSPEC® 12,7 mm, VIS 0°, $\lambda/4$ Parallépipède Retardateur de Fresnel



Stock **#36-140** ☐ En Stock

-

1

+

€280,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€280,00

Qté 6+
€260,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile CA (mm):
9.45 x9.45

Traitement:
VIS 0° (425-675nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 532
Substrat: N-BK7
Retard: $\lambda/4$
Qualité de Surface: 20-10
Type: Fresnel Retarder
Tolérance Dimensionnelle (mm): ± 0.10
Biseau: Protective bevel as needed
Spécification du Traitement: $R_{avg} \leq 0.4\% @ 425 - 675nm$
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Largeur (mm): 12.70
Entrance and Exit Surface (mm): 12.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme