

**TECHSPEC® Échantillonneurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG dia. 12,7 mm, 266 nm**

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Beam Samplers

Stock #38-991 3-4 JOURS- 1 + **€122,50****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-5

€122,50

Qté 6+

€110,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Angle d'Incidence (°):**  
0 ±5**Ouverture Utile (%):**  
90**Traitement:**  
Laser V-Coat (266nm)

**Spécification du Traitement:**

Rabs &lt;0.25% @ 266nm

**Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):**

266

**Diamètre (mm):**

12.70 +0.00/-0.10

**Indice de Réfraction  $n_d$ :**

1.458

**Parallélisme (arcmin):**

&lt;3

**Substrat:** [Fused Silica](#) (Coming 7980)**Planéité de Surface (P-V):**

λ/10

**Qualité de Surface:**

10-5

**Épaisseur (mm):**

6.35 ±0.20

**Type:**

Beam Sampler

**Damage Threshold, By Design:** 3 J/cm<sup>2</sup> @ 266nm, 20ns, 20Hz**Conformité réglementaire****RoHS 2015:**[Conforme](#)**Reach 209:**[Conforme](#)**Certificate of Conformance:**[Visionner](#)