

TECHSPEC® 12mm, 150-500mm WD Primaire, Objectif Distance Focale Fixe Série HP



12mm Focal Length



Stock **#63-777** ☐ En Stock



1



€850,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€850,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
46.18

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
65.5mm - 30.2°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

91mm - 41.1°
Filetage Filtre: M30.5 x0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 36
Poids (g): 103
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 48.8mm - 22.8°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0268
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 91mm - 41.1°
Nombre d'Éléments (Groupes): 10 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 73.9mm - 33.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 59.2mm - 27.5°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 12.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.099
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.8 - f/16
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 17.53
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 36.5mm - 17.1°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 26.28
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 2.98
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 91mm - 41.1° Vertical: 67.6mm - 31.2° Diagonal: 115.2mm - 50.7°
Distorsion maximum (%): -3.15
Position de la Pupille de Sortie (mm): -29.39
Distance de Travail Optimale (mm): 150 - 500
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: High Performance Lens
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance:

