

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



12mm Focal Length



Stock #63-778 3-4 JOURS



1



€850,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€850,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
45.94

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
66.6mm - 30.7°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

92.7mm - 41.7°
Filetage Filtre: M30.5 x0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 36
Poids (g): 103
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 49.7mm - 23.2°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0264
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 92.7mm - 41.7°
Nombre d'Éléments (Groupes): 10 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 75.2mm - 34.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 60.2mm - 27.9°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 12.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.097
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.8 - f/16
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 17.6
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 37.1mm - 17.4°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 26.29
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 2.90
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 92.7mm - 41.8° Vertical: 68.8mm - 31.6° Diagonal: 117.5mm - 51.5°
Distorsion maximum (%): -3.25
Position de la Pupille de Sortie (mm): -30.04
Distance de Travail Optimale (mm): 400 - 2000
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: High Performance Lens
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance:

