


TECHSPEC® Substrat de Miroir Laser, 12,7 mm dia.

TECHSPEC® Laser Mirror Substrates

Stock #37-684 3-4 JOURS- 1 + **€77,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-10

€77,00

Qté 11+

€67,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:
10-5**Type:**
Laser Mirror Substrate**Parallélisme (arcmin):**
<3

Ouverture Utile (%):
90

Surface Arrière:
Commercial Polish

Planéité de Surface (P-V):
λ/10

Traitement:
Uncoated

Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.10

Épaisseur (mm):
6.35 ±0.20

Substrat:
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Reach 235:
[Conforme](#)
