

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Molded Aspheric Condenser Lenses

Stock #15-885 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€56,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€56,00

Qté 11+

€49,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.00 +/-0.3

Distance Focale EFL (mm):
12.50 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:
0.48

Distance Focale Arrière BFL (mm): 9.50
Substrat:  Liba2000+
Tolérance Distance Focale (%): ±5
Traitement: NIR I (600-1050nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Centrage (arcmin): ≤30
Qualité de Surface: Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2 Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2
Ouverture Utile CA (mm): 9.50
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.9
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.50 ±0.20
f#: 1.04
Biseau: Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm): 12.0
Rayon R₂ (mm): Plano
Shape of Back Surface: Plano
Type: Condenser Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Conjugate Distance: Infinite
Remarque: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme