

TECHSPEC®

Lentille Cylindrique PCX Qualité Illumination, 12,7 mm H x 12,7 mm L x 150 mm FL, non traitée

Stock #35-023 3-4 JOURS- 1 + **€62,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-5

€62,00

Qté 6+

€49,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance focale EFL (mm):

150.00

Substrat:

[N-BK7](#)

f#:
11.8110236220472

Ouverture Numérique NA:
0.04

Traitement:
Uncoated

Type:
Cylinder Lens, Plano-Convex

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
350 - 2200

Distance Focale Arrière BFL (mm):
148.25

Épaisseur Centrale CT (mm):
2.65

Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.1

Tolérance Dimensionnelle (mm):
+0.0/-0.2

Dimensions (mm):
12.7 x 12.7

Épaisseur au Bord ET (mm):
2.39

Tolérance Distance Focale (%):
±3

Rayon R₁ (mm):
77.52

Qualité de Surface:
60-40

Conformité réglementaire

RoHS:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)