

[Afficher tous les 65 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 12 mm Dia x 72 mm FL Lentille PCX Non-Traitée UV



UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock **#36-684** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€110,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€110,00

Qté 6+

€88,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm): 72.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 70.29
Traitement: Uncoated
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.50 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.95
Rayon R₁ (mm): 33.01
Ouverture Utile CA (mm): 11
f/#: 6
Ouverture Numérique NA: 0.08
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner