

TECHSPEC® Lentille Cylindrique PCV Qualité Imagerie, 12,7 mm dia. x -100 mm FL, non traitée



TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

Stock **#34-620** 3-4 JOURS

-

1

+

€79,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€79,00

Qté 6+

€63,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.70 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
-100.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f/#: 8
Ouverture Numérique NA: 0.17
Traitement: Uncoated
Type: Cylinder Lens, Plano-Concave
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200
Distance Focale Arrière BFL (mm): -101.32
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Ouverture Utile CA (mm): 11.43
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.37
Rayon R₁ (mm): 51.68
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Coin à Axe Plan (arcmin): <5
Coin à Axe de Puissance (arcmin): <5

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner