

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



12mm UCI Series Fixed Focal Length Lens



Stock **#33-877** 3-4 JOURS



1



€235,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€235,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
38.00

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
61.2mm - 30.3°

Filetage Filtre:

M22 x 0.75 (Male)
Diamètre Max. (mm): 22
Diamètre Externe (mm): 22
Poids (g): 18
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 45.5mm - 22.8°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0
Cercle Image Max. (mm): 9.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0182
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 69.2mm - 34.0°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 69.2mm - 34.0°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 55.3mm - 27.5°
Taille de Capteur Optimale: 1/2.5"
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 12.00
Grossissement Primaire PMAG 0.107
Taille maximale du capteur: 1/1.8"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Ouverture (f/#): f/2.8
Traitement: N4 MgF ₂
Spécification du Traitement: N4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 15.92
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 34.0mm - 17.1°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 23.03
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -1.82
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 69.2mm - 34° Vertical: 51.4mm - 25.6° Diagonal: 87.6mm - 42.2°
Distorsion maximum (%): -3.03
Position de la Pupille de Sortie (mm): -19.24
Lens Wavelength Range: VIS
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner