

**TECHSPEC®** Prisme à Coin en N-BK7, Déviation Nom. de 12°, 12,5 mm de dia., VIS-NIR



Stock **#35-801** ☐ En Stock

-

1

+

**€50,00**

AJOUTER AU PANIER

|         |
|---------|
| Qté 1-5 |
| €50,00  |

|        |
|--------|
| Qté 6+ |
| €40,00 |

|                                  |
|----------------------------------|
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:  
VIS-NIR (400-1000nm)

Tolérance Angulaire (arcsec):  
±30

Biseau:  
Protective bevel as needed

|                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécification du Traitement:<br/>R<sub>abs</sub> ≤0.25% @ 880nm<br/>R<sub>avg</sub> ≤1.25% @400 - 870nm<br/>R<sub>avg</sub> ≤1.25% @890 - 1000nm</div> |
| <div>Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10<sup>-6</sup>/°C):<br/>7.1</div>                                                                              |
| <div>Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):<br/>632.8</div>                                                                                                |
| <div>Diamètre (mm):<br/>12.50 +0.00/-0.10</div>                                                                                                             |
| <div>Épaisseur au Bord ET (mm):<br/>1.5</div>                                                                                                               |
| <div>Orientation de l'Image:<br/>Beam Deviation</div>                                                                                                       |
| <div>Puissance (Dioptres):<br/>21.26</div>                                                                                                                  |
| <div>Ray Deviation @ 633nm (°):<br/>12.00</div>                                                                                                             |
| <div>Substrat: <input type="checkbox"/><br/><a href="#">N-BK7</a></div>                                                                                     |
| <div>Planéité de Surface (P-V):<br/>λ/10</div>                                                                                                              |
| <div>Qualité de Surface:<br/>20-10</div>                                                                                                                    |
| <div>Épaisseur (mm):<br/>1.50</div>                                                                                                                         |
| <div>Type:<br/>Wedge Prism</div>                                                                                                                            |
| <div>Gamme de Longueur d'Onde (nm):<br/>400 - 1000</div>                                                                                                    |
| <div>Angle de Bord:<br/>21° 10'</div>                                                                                                                       |
| <div>Remarque:<br/>Specifcy this is S1 &amp; S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge</div>                                            |
| <div>Power (fringes) @ 632.8nm:<br/>0.50</div>                                                                                                              |
| <div>Irregularity (fringes) @ 632.8nm:<br/>0.20</div>                                                                                                       |

Conformité réglementaire

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <div>RoHS 2015:<br/><a href="#">Conforme</a></div>                   |
| <div>Certificate of Conformance:<br/><a href="#">Visionner</a></div> |
| <div>Reach 235:<br/><a href="#">Conforme</a></div>                   |