


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #15-276 3-4 JOURS

-

1

+

€36,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€36,00
Qté 11+
€30,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.00 ±0.20

Distance Focale EFL (mm):
18.01

Ouverture Numérique NA: 0.33
Distance Focale Arrière BFL (mm): 14.19
Substrat: □ Acrylic V825
Tolérance Distance Focale (%): ±1.5
Longueur d'onde de conception asphérique: 550
Traitement: Uncoated
Qualité de Surface: 60-40
Ouverture Utile CA (mm): 12.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.84
Épaisseur Centrale CT (mm): 5.00 ±0.20
f/#: 1.50
Type: Aspheric Lens

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner