

TECHSPEC® Objectif à Distance Focale Fixe Série HPi, 12 mm, f/4, DT optimale 150 - 500 mm



12mm f/4, 150-500mm Primary WD, HPr Series Fixed Focal Length Lens, #36-852



Stock **#36-852** 3-4 JOURS

- 1 +

€1.020,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.020,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
39.20

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
63.1mm - 30.2°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

87.7mm - 41.1°
Filetage Filtre: M30.5 x0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 33
Poids (g): 77
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 47.0mm - 22.8°
Max. Protrusion Derrière (mm): 1.63
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0125
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 87.7mm - 41.1°
Nombre d'Éléments (Groupes): 10 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 71.2mm - 33.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 57.0mm - 27.4°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 12.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.103
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/4
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 17.46
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 35.2mm - 17.1°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 26.28
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 2.98
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 87.7mm - 41.1° Vertical: 65.1mm - 31.2° Diagonal: 111mm - 50.7°
Distorsion maximum (%): -3.15
Position de la Pupille de Sortie (mm): -30.39
Distance de Travail Optimale (mm): 150 - 500
Lens Wavelength Range: VIS
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

