

TECHSPEC® Lentille UV Plan-Convexe Non Traitée, 12 mm de dia. x 84 mm FL



UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock **#36-685** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€110,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€110,00

Qté 6+

€88,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm): 84.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 82.28
Traitement: Uncoated
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.50 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.03
Rayon R₁ (mm): 38.51
Ouverture Utile CA (mm): 11
f/#: 7
Ouverture Numérique NA: 0.07
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner