

TECHSPEC® 12mm de Diamètre x 9mm EFL, non traité, Asphère Hybride



TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

Stock **#65-986** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕

€84,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-24

€84,00

Qté 25+

€64,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.00 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
9.00 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:
0.67

Distance Focale Arrière BFL (mm): 5.57
Substrat:  Zeonex E48R
Longueur d'onde de conception asphérique: 587.6
Traitement: Uncoated
Qualité de Surface: 60-40
Ouverture Utile CA (mm): 10.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.51
Épaisseur Centrale CT (mm): 5.60 ±0.10
f/#: 0.75
Biseau: Protective bevel as needed
Température d'Utilisation (°C): -30 to +70
Rayon R₂ (mm): 48.3
Shape of Back Surface: Convex
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 475 - 675
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

Reach 191: Conforme
RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner