

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT

See More by [AdiOptica](#)



Stock #14-279

CONTACT



1



€9.620,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€9.620,00

Qté 5+

€8.657,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
800

Diamètre (mm):
42.00

Diamètre du Faisceau d'Entrée, 1/e² (mm): 12.0 - 12.1
Numéro de Modèle: πShaper 12_12_TiS_HP
Longueur (mm): 358.00
Filetage: M27 x 1
Type: Beam Shaper
Poids (g): <530
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 700 - 900
Style: Flat Top
Damage Threshold, By Design: ☐ 3000 mJ/cm ² @ 5ns (typical)
Diamètre de Sortie, FWHM (mm): 12.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme