

TECHSPEC® 12mm Distance Focale, Objectif Distance Focale Fixe Série HP



12mm Focal Length, #86-570



Stock **#86-570** 3-4 JOURS



1



€725,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€725,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
74.08

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
65.6mm - 28.9°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

90.2mm - 39.0°
Filetage Filtre: M62 x0.75 with adapter #34-236
Diamètre Max. (mm): 48
Diamètre Externe (mm): 48
Poids (g): 261
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 49.2mm - 21.9°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0.98
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1": 131.2mm - 54.5°
Cercle Image Max. (mm): 17.60
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0268
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 131.2mm - 54.5°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1": 145.6mm - 59.5°
Nombre d'Éléments (Groupes): 10 (9)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 73.8mm - 32.3°
Front Thread: M48 x0.5 (Male)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 59.5mm - 26.3°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 12.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.099
Taille maximale du capteur: 1.1"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.8 - f/16
Traitement: λ/4 MgF ₂
Spécification du Traitement: λ/4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 30.15
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 36.9mm - 16.5°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 39.67
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 2.42
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 150.1mm - 62.8° Vertical: 110.2mm - 48.7° Diagonal: 192.7mm - 75.2°
Distorsion maximum (%): -3.79
Longueur Maximum (mm): 70.1
Position de la Pupille de Sortie (mm): -36.99
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: High Performance Lens
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating

temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Reach 209:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

