

TECHSPEC® Objectif à Distance Focale Fixe Série Cw, 12 mm, f/8



12mm Focal Length



Stock #15-635 3-4 JOURS



1



€310,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€310,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
30.2°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
41.0°

Filetage Filtre:

M30.5 x 0.50 (Female)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 22.8°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0.6
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0059
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (7)
Remarque: C-Mount compatible with O-ring 25mm ID x2mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 33.8°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 27.4°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 12.00
Grossissement Primaire PMAG 0.1X
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/8
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 17.6208
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 17.1°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 23.93
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 1.98
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 41.0° Vertical: 31.3° Diagonal: 50.5°
Distorsion maximum (%): 2.11
Position de la Pupille de Sortie (mm): -11.3801
Norme Environnementale: IPX7 and IPX9K
Lens Wavelength Range: VIS
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner