

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



12mm FL Front, #14-361



Stock #14-361

3-4 JOURS



1



€2.050,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.050,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
74.30

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":

189.4mm - 28.5°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3": 262.3mm - 38.8°
Filetage Filtre: M62 x0.75 with adapter #34-236
Diamètre Max. (mm): 82
Diamètre Externe (mm): 82
Poids (g): 245.5
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 141.5mm - 21.5°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1": 387.6mm - 54.7°
Cercle Image Max. (mm): 17.60
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.006
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 432.6mm - 60.0°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1": 432.6mm - 60.0°
Nombre d'Éléments (Groupes): 10 (9)
Remarque: Diameter includes liquid lens
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 213.6mm - 32.0°
Front Thread: M48 x0.5 (Male)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 171.4mm - 25.9°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 12.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.034
Taille maximale du capteur: 1.1"
Distance de Travail (mm): 350 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/2.8
Traitement: λ/4 MgF ₂
Spécification du Traitement: λ/4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 31.2
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 105.9mm - 16.2°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 39.92
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 2.45
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 434.3mm - 59.2° Vertical: 321mm - 45.7° Diagonal: 552.2mm - 71.5°
Distorsion maximum (%): -4.23
Modèle à lentille liquide intégrée: Optutune EL-16-40-TC
Position de la Pupille de Sortie (mm): -26.58
Lens Wavelength Range: VIS

Imaging Lens Type:
Integrated Liquid Lens to Adjust Focus Electronically

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)
