

TECHSPEC® Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 12 mm



12mm FL, #33-303



Stock **#33-303** ☐ En Stock

− 1 +

€260,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€260,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
35.20

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
62.2mm - 30.3°

Filetage Filtre:

M25.5 x 0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 30
Diamètre Externe (mm): 30.00
Poids (g): 49
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 46.3mm - 22.8°
Max. Protrusion Derrière (mm): 2.7
Cercle Image Max. (mm): 9.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0278
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 70.3mm - 34.0°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 70.3mm - 34.0°
Dia. de Monture (mm): 30.0
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 56.2mm - 27.5°
Taille de Capteur Optimale: 1/2.5"
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 12.00
Grossissement Primaire PMAG 0.105
Taille maximale du capteur: 1/1.8"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.8 - f/11
Traitement: N4 MgF ₂
Spécification du Traitement: N4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 16.05
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 34.5mm - 17.1°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 23.04
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -1.82
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 70.3mm - 34° Vertical: 52.2mm - 25.6° Diagonal: 89mm - 42.2°
Distorsion maximum (%): -3.03
Longueur Maximum (mm): 35.2
Position de la Pupille de Sortie (mm): -18.56
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: High Performance Lens with Compact Form Factor
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

REACH 201:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner
