


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Laser Debris Shields

Stock #36-301 3-4 JOURS



1



€215,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€215,00

Qté 6+

€182,75

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Biseau:

Break Edges

Ouverture Utile CA (mm):

113.90

Traitement:

Laser V-Coat (1064nm)

Spécification du Traitement: R_{abs} <0.25% @ 1064nm R_{avg} <0.5% 1030 - 1090nm
Diamètre (mm): 134.00 ±0.1
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.1
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 1064
Parallélisme (arcmin): <30
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 20-10
Front d'Onde Transmis, P-V: 2λ (70% of Dia.)
Type: Protective Window
Module d'Élasticité de Young (GPa): 73
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Densité (g/cm³): 2.20
Indice de Réfraction n_d: 1.458
Rapport de Poisson: 0.16
Nombre d'Abbe (v_d): 67.8
Bords: Fine Ground
Damage Threshold, By Design: ☐ 20 J/cm² @ 9.8ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner