

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



UV Fused Silica Double-Convex (DCX) Lenses



Stock **#48-834** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€140,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€140,50

Qté 6+

€112,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.00 +0.0/-0.025

Distance Focale Arrière BFL (mm): 9.25
Distance Focale EFL (mm): 12.00
Traitement: UV-VIS (250-700nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤1.0% @ 350 - 450nm R _{avg} ≤1.5% @ 250 - 700nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Centrage (arcmin): <1
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 7.09 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.96
Rayon R₁=R₂ (mm): 9.74
Ouverture Utile CA (mm): 11.00
f/#: 1.00
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Ouverture Numérique NA: 0.50
Type: Double-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 250 - 700
Damage Threshold, Reference: ☐ 3 J/cm ² @ 355nm, 10ns 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme