

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: 

European Union

SUBMIT



Stock #32-610 

3-4 JOURS

-

1

+

**€426,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€426,00

Qté 5+

€375,80

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type:  
Unmounted

Ouverture Min. (mm):  
5.0

Ouverture Max. (mm):  
104.0

Diamètre Externe (mm):

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 140.0                                                                       |
| <b>Construction:</b><br>Aluminum Housing, Blue Tempered Spring Steel Leaves |
| <b>Diamètre Levier (mm):</b><br>3.00                                        |
| <b>Longueur Levier (mm):</b><br>19.80                                       |
| <b>Nombre de Feuilles:</b><br>16.00                                         |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>11.00                                             |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Dispensé</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 240:</b><br><a href="#">Contains SVHC(s)</a>           |