



Objectif à Distance Focale Fixe Série HPi, 11 mm f/2,8, DT optimale 400 - 2000 mm



12mm FL HPi Series Fixed Focal Length Lens



Stock **#36-770** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€835,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€835,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
39.20

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
64.2mm - 30.7°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3": 89.3mm - 41.7°
Filetage Filtre: M30.5 x0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 33
Poids (g): 57
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 47.9mm - 23.1°
Max. Protrusion Derrière (mm): 1.63
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0045
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 89.3mm - 41.7°
Nombre d'Éléments (Groupes): 10 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 72.5mm - 34.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 58.0mm - 27.9°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 12.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.101
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/11
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 17.52
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 35.8mm - 17.4°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 26.27
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 2.90
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 89.3mm - 41.7° Vertical: 66.3mm - 31.6° Diagonal: 113.1mm - 51.4°
Distorsion maximum (%): -3.26
Position de la Pupille de Sortie (mm): -30.86
Distance de Travail Optimale (mm): 400 - 2000
Lens Wavelength Range: VIS
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner