

[Afficher tous les 153 produits de la même famille.](#)

Filtre Absorbant ND Traité NIR II; OD 1,5; 25 mm de dia.

See More by [Hoya](#)



Anti-Reflection (AR) Coated HOYAAbsorptive Neutral Density (ND) Filters

Stock #13-246 3-4 JOURS

-

1

+

€73,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€73,00
Qté 11+
€65,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00

Densité Optique OD:
1.5 ±0.1 @ 400-700nm (Uncoated Filter)

Nominal Optical Density @ Center of Coating:

0.78 @ 1200nm
Numéro de Verre/Filtre: Hoya ND-0.3
Substrat: ☐ ND Filter Glass
Traitement: NIR II (750-1550nm)
Indice de Réfraction n_d: 1.51
Qualité de Surface: 80-50
Température de Transformation (°C): 490
Épaisseur (mm): 1.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.5
Transmission (%): 3.0 (average) @ 400 - 700nm
Type: Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm): 400 - 700
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.1
Parallelism (mm): <0.02
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 750 - 1550
Stock No. of Uncoated Filter: #48-091

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme