

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #15-012 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

- 1 + €2.100,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€2.100,00

Qté 6+

€1.680,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
150.00 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):
120.00 @587.6nm

Ouverture Numérique NA:

0.63
Distance Focale Arrière BFL (mm): 92.86
Substrat: NSF5
Longueur d'onde de conception asphérique: 587.6
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 1.2λ
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): ≤5
Qualité de Surface: 60-40
Ouverture Utile CA (mm): 128
Épaisseur au Bord ET (mm): 7.30
Épaisseur Centrale CT (mm): 45.40 ±0.1
f/#: 0.80
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 380 - 2500
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 8.33

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner