

**TECHSPEC®** Objectif à Distance Focale Fixe Série HPi, 12 mm f/8, DT optimale 150 - 500 mm



12mm FL HPi Series Fixed Focal Length Lens



Stock **#36-766** ☐ En Stock



1



**€835,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€835,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:  
Fixed

Longueur (mm):  
39.20

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":  
63.1mm - 30.2°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87.7mm - 41.1°                                                                                                                        |
| <b>Filetage Filtre:</b><br>M30.5 x0.50 (Female)                                                                                       |
| <b>Diamètre Max. (mm):</b><br>33                                                                                                      |
| <b>Poids (g):</b><br>57                                                                                                               |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":</b><br>47.0mm - 22.8°                                                                |
| <b>Max. Protrusion Derrière (mm):</b><br>1.63                                                                                         |
| <b>Cercle Image Max. (mm):</b><br>11.00                                                                                               |
| <b>Ouverture Numérique NA, Côté Objet:</b><br>0.0063                                                                                  |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:</b><br>87.7mm - 41.1°                                                         |
| <b>Nombre d'Éléments (Groupes):</b><br>10 (6)                                                                                         |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":</b><br>71.2mm - 33.9°                                                              |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":</b><br>57.0mm - 27.4°                                                              |
| <b>Type:</b><br>Fixed Focal Length Lens                                                                                               |
| <b>Distance Focale FL (mm):</b><br>12.00                                                                                              |
| <b>Grossissement Primaire PMAG:</b><br>0.103                                                                                          |
| <b>Taille maximale du capteur:</b><br>2/3"                                                                                            |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br>100 - ∞                                                                                           |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                                                                                            |
| <b>Ouverture (f/#):</b><br>f/8                                                                                                        |
| <b>Traitement:</b><br>425 - 675nm BBAR                                                                                                |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>425 - 675nm BBAR                                                                               |
| <b>Position de la Pupille d'Entrée (mm):</b><br>17.46                                                                                 |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":</b><br>35.2mm - 17.1°                                                                |
| <b>Plan Principal de l'Espace Objet (mm):</b><br>26.28                                                                                |
| <b>Plan Principal de l'Espace Image (mm):</b><br>2.98                                                                                 |
| <b>Champs de Vision, Format de Capteur max.:</b><br>Horizontal: 87.7mm - 41.1°<br>Vertical: 65.1mm - 31.2°<br>Diagonal: 111mm - 50.7° |
| <b>Distorsion maximum (%):</b><br>-3.15                                                                                               |
| <b>Position de la Pupille de Sortie (mm):</b><br>-30.39                                                                               |
| <b>Distance de Travail Optimale (mm):</b><br>150 - 500                                                                                |
| <b>Lens Wavelength Range:</b><br>VIS                                                                                                  |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team      |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |