

TECHSPEC® Miroir 4-6λ, Aluminium Amélioré, 150 mm de dia.



Stock #19-349 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€86,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€86,50

Qté 6+
€67,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
150.00 +0.00/-0.25

Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Qualité de Surface:

60-40
Spécification du Traitement: R _{avg} ≥95% @450 - 650nm @45°
Traitement: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Type de Traitement: Metal
Ouverture Utile CA (mm): 135.00
Bords: Ground, 0.5mm Maximum Edge Chip
Épaisseur (mm): 3.00 (nominal)
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 650
Damage Threshold, By Design: ☐ 0.2 J/cm ² @532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme