


# Filtre Absorbant ND Traité VIS 0°; OD 1,3; 25 mm de dia.

See More by [Hoya](#)



Anti-Reflection (AR) Coated HOYAAbsorptive Neutral Density (ND) Filters

Stock #13-105 3-4 JOURS

-

1

+

**€73,00**

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-10                         |
| €73,00                           |
| Qté 11+                          |
| €65,00                           |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
25.00

Densité Optique OD:  
1.3 ±0.1 @ 400-700nm (Uncoated Filter)

Nominal Optical Density @ Center of Coating:

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.35 @ 550nm                                                                |
| <b>Numéro de Verre/Filtre:</b><br><a href="#">Hoya ND-0.3</a>               |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>ND Filter Glass                |
| <b>Traitement:</b><br>VS 0° (425-675nm)                                     |
| <b>Indice de Réfraction n<sub>d</sub>:</b><br>1.51                          |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>80-50                                         |
| <b>Température de Transformation (°C):</b><br>490                           |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>1.45                                              |
| <b>Tolérance Épaisseur (mm):</b><br>±0.5                                    |
| <b>Transmission (%):</b><br>5.0 (average) @ 400 - 700nm                     |
| <b>Type:</b><br>Neutral Density Filter                                      |
| <b>Gamme de Blocage (nm):</b><br>400 - 700                                  |
| <b>Tolérance Dimensionnelle (mm):</b><br>±0.1                               |
| <b>Parallelism (mm):</b><br><0.02                                           |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤0.4% @ 425 - 675nm |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>425 - 675                          |
| <b>Stock No. of Uncoated Filter:</b><br><a href="#">#63-463</a>             |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |