

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #19-350

3-4 JOURS

-

1

+

 €86,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€86,50

Qté 6+

€67,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Qualité de Surface:
60-40

Dimensions (mm):

150.00 x 150.00 +0.00/-0.25
Spécification du Traitement: R _{avg} ≥95% @450 - 650nm @45°
Traitement: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Type de Traitement: Metal
Ouverture Utile CA (mm): 135.00 x 135.00
Bords: Seamed, 0.5mm Maximum Edge Chip
Épaisseur (mm): 3.00 (nominal)
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 650
Longueur (mm): 150.00
Largeur (mm): 150.00
Damage Threshold, By Design: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme