

1500 nm CWL, 12nm FWHM, 25 mm Mounted Diameter



Stock #65-792 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€201,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€201,00

Qté 10+
€180,70

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.2

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥4.0

Ouverture Utile CA (mm): 21.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 1,500.00 ±2.5
Tolérance de la Longueur d'Onde Centrale (nm): ±2.5
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 12.00 ±2.5
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm): ±2.5
Transmission Min. (%): >70
Température d'Utilisation (°C): -50 to +75
Traitement: Traditional Coated
Qualité de Surface: 80-50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Bandpass Filter
Applications Typiques: Clinical Chemistry
Gamme de Blocage (nm): 200 - 1800
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Épaisseur de Monture (mm): 7.5 ±0.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner