

## Objectif F-Theta Edmund Optics®, 1064 nm, 150 mm FL



Stock **#15-180** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€866,00**

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-4                          |
| €866,00                          |
| Qté 5+                           |
| €779,00                          |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):  
1064

Distance Focale FL (mm):  
152.20

Diamètre Max. (mm):  
87

Angle Balayé (°):

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| ±22.62                                                  |
| <b>Champ Balayé (mm):</b><br>86.0 x 86.0                |
| <b>Filetage:</b><br>M85 x 1.0                           |
| <b>Télécentricité (°):</b><br>Not Specified             |
| <b>Transmission (%):</b><br>≥95                         |
| <b>Type:</b><br>F-Theta Lens                            |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br>171.2               |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>1064           |
| <b>Distance de Flange (mm):</b><br>189.5                |
| <b>Diamètre du foyer, 1/e<sup>2</sup> (µm):</b><br>26   |
| <b>Input Beam Diameter, 1/e<sup>2</sup> (mm):</b><br>12 |
| <b>Longueur Maximum (mm):</b><br>54.3                   |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |