

[Afficher tous les 225 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Lentille Plan-Convexe Traitée MgF₂, 15,0 mm de dia. x 200,0 mm FL



Stock **#14-375** [CONTACT](#)

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€35,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€35,00
Qté 10+
€31,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
15.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

200.00
Distance Focale Arrière BFL (mm): 197.89
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.20
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.93
Rayon R₁ (mm): 103.36
Ouverture Utile CA (mm): 14.0
f/#: 13.33
Ouverture Numérique NA: 0.04
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme