

TECHSPEC® Prisme à Coin en N-BK7, Déviation Nom. de 15°, 12,5 mm de dia., VIS-NIR



Stock #35-802 3-4 JOURS

- 1 + **€50,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€50,00

Qté 6+
€40,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
VIS-NIR (400-1000nm)

Tolérance Angulaire (arcsec):
±30

Biseau:
Protective bevel as needed

Spécification du Traitement: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @890 - 1000nm
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 7.1
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 632.8
Diamètre (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.5
Orientation de l'Image: Beam Deviation
Puissance (Dioptres): 26.79
Ray Deviation @ 633nm (°): 15.00
Substrat: ☐ N-BK7
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Qualité de Surface: 20-10
Épaisseur (mm): 1.50
Type: Wedge Prism
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 1000
Angle de Bord: 25° 14'
Remarque: Specifcy this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge
Power (fringes) @ 632.8nm: 0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.20

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme