

TECHSPEC®

15mm, 355nm, Prisme Angle Droit Raie Laser Haute Puissance



Stock #83-320 3-4 JOURS

-

1

+

€157,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€157,00

Qté 6+
€125,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Tolérance Angulaire (arcsec): ±40
Traitement: Laser V-Coat (355nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 355

Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Qualité de Surface: 20-10
Type: Right Angle Prism
Tolérance Dimensionelle (mm): +0.00/-0.10
Biseau: Protective bevel as needed
Longueur de l'Hypoténuse (mm): 21.20
Longueur des Côtés (mm): 15.00
Tolérance Pyramide (arcmin): ±1
Orientation de l'Image: Left-Handed
Spécification du Traitement: R_{abs} <0.25% @ 355nm
Déviatiion du Faisceau (°): 90
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Damage Threshold, By Design: ☐ 7.5 J/cm² @ 355nm, 20ns, 20Hz
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.20

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner