

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock **#67-191** ☒ En Stock

-

1

+

€180,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€180,00

Qté 11+

€158,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
150.00 +0.0/-0.5

Distance Focale EFL (mm):
200.00 @ 587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):
177.09

Traitement:

Uncoated
Substrat: N-BK7
Qualité de Surface: 120-80
Épaisseur Centrale CT (mm): 34.75
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.51
Rayon R₁ (mm): 103.36
Ouverture Utile CA (mm): 145
f/#: 1.3
Ouverture Numérique NA: 0.38
Type: Condenser Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner