

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #14-385 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€41,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€41,50

Qté 10+

€37,25

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
15.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

250.00 @587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 248.02
Traitement: NIR I (600-1050nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.78
Rayon R₁ (mm): 129.20
Ouverture Utile CA (mm): 14
f/#: 16.67
Ouverture Numérique NA: 0.03
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Damage Threshold, By Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme