

TECHSPEC®

# Lentille Asphérique de Précision non Traitée, 15 mm de Dia., Ouverture Numérique de 0,40



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Stock **#37-421** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€295,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€295,00

Qté 6+

€236,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):  
15.00 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.75 @ 587.6nm                                                                                    |
| <b>Ouverture Numérique NA:</b><br>0.40                                                             |
| <b>Distance Focale Arrière BFL (mm):</b><br>14.32                                                  |
| <b>Substrat:</b>  |
| <b>Longueur d'onde de conception asphérique:</b><br>587.6                                          |
| <b>Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:</b><br>0.4λ                                         |
| <b>Traitement:</b><br>Uncoated                                                                     |
| <b>Centrage (arcmin):</b><br><3                                                                    |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>40-20                                                                |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>13.50                                                           |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>6.10                                                          |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>8.00 ±0.10                                                   |
| <b>f/#:</b><br>1.25                                                                                |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed                                                       |
| <b>Shape of Back Surface:</b><br>Plano                                                             |
| <b>Type:</b><br>Aspheric Lens                                                                      |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>390 - 2500                                                |
| <b>Conjugate Distance:</b><br>Infinite                                                             |
| <b>Puissance (Dioptres):</b><br>53.33                                                              |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |