

[Afficher tous les 399 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 15 mm Dia. x 25 mm FL, Lentille PCX Traitée NIR-I



Stock **#38-370** 3-4 JOURS
[D'autres traitements](#)

- 1 + **€41,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€41,50
Qté 10+
€37,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
15.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

25.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 22.50
Traitement: NIR I (600-1050nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.80 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.40
Rayon R₁ (mm): 12.92
Ouverture Utile CA (mm): 14
f/#: 1.67
Ouverture Numérique NA: 0.30
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Damage Threshold, By Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme