

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters

Stock **#15-155** 3-4 JOURS

[Bandes passantes supplémentaires](#)

1 **€318,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€318,00

Qté 6+

€286,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 ±0.10

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD: ≥4.0
Ouverture Utile CA (mm): 22.5
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 1,550.00 ±3
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 25.00 ±3
Substrat:  Optical Glass
Transmission Min. (%) : ≥90 (Average over bandwidth)
Traitement: Hard Coated
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 3.30 ±0.20
Type: Bandpass Filter
Applications Typiques: LIDAR, Telecommunications
Gamme de Blocage (nm): 200 - 1800
Construction: Unmounted
Durabilité Environnementale: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Biseau: Protective bevel as needed

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme