



# Filtre Passe-Bande OD 4 Non Monté, Traitement Dur, 50 nm, CWL 1550 nm, 25 mm de Dia.



TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters

Stock **#15-171** ☐ **En Stock**

☐ [Bandes passantes supplémentaires](#)

1  **€318,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€318,00

Qté 6+

€286,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
25.00 ±0.10

Angle d'Incidence (°):  
0

|                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Densité Optique OD:</b><br>≥4.0                                                                                                                                                  |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>22.5                                                                                                                                             |
| <b>Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):</b><br>1,550.00 ±5                                                                                                                            |
| <b>Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):</b><br>50.00 ±5                                                                                                                                  |
| <b>Substrat:</b> <br>Optical Glass                                                                 |
| <b>Transmission Min. (%):</b><br>≥90 (Average over bandwidth)                                                                                                                       |
| <b>Traitement:</b><br>Hard Coated                                                                                                                                                   |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>80-50                                                                                                                                                 |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>3.30 ±0.20                                                                                                                                                |
| <b>Type:</b><br>Bandpass Filter                                                                                                                                                     |
| <b>Applications Typiques:</b><br>LIDAR, Telecommunications                                                                                                                          |
| <b>Gamme de Blocage (nm):</b><br>200 - 1800                                                                                                                                         |
| <b>Construction:</b><br>Unmounted                                                                                                                                                   |
| <b>Durabilité Environnementale:</b><br>Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6<br>Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7                                            |
| <b>Résistance Physique:</b><br>Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12<br>Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11<br>Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2 |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                                                                        |

### Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 240:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |