

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Flat Top Beam Shaper

Stock #37-700 3-4 JOURS

-

1

+

€6.159,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€6.159,00
Qté 5+
€5.541,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 1550
Diamètre (mm): 39.00
Diamètre du Faisceau d'Entrée, 1/e ² (mm): 6.4-6.5

Numéro de Modèle: πShaper 6_6_1550
Longueur (mm): 143.00
Filetage: M27 x 1
Type: Beam Shaper
Poids (g): <270
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1500 - 1600
Style: Flat Top
Damage Threshold, By Design:  20 mJ/cm ² @ 5ns (typical)
Diamètre de Sortie, FWHM (mm): 6.2

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme

