

TECHSPEC® Expandeur de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Vega® 1,5X, 1064 nm



TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders



Stock #12-875 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€342,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€342,00
Qté 10+
€302,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
0

Traitement:

Laser V-Coat (1064nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 1064
Ouverture d'Entrée (mm): 8
Ouverture de Sortie (mm): 23
Puissance d'Expansion: 1.5X
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Longueur (mm): 85.80
Filetage: Input: Male M30 x 1 Output: Female M27 x 0.5
Transmission (%): >99 (nominal)
Type: Beam Expander
Poids (g): 75
Diamètre du Logement (mm): 29.95
Front d'Onde Transmis, P-V: <λ/10 for 4mm input beam (nominal, λ = DWL)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 1064nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1000 - 1140
Style: Fixed Magnification
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @ 1064nm, 10ns, 20Hz
Ajustement de la divergence: Rotating Optics

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner