

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #17-225 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ €61,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-24

€61,50

Qté 25+

€49,25

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Nombre d'Abbe ( $v_d$ ):  
72.24

Orientation Axiale:  
Random

Biseau:  
Protective as needed

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Birefringence (n<sub>o</sub>-n<sub>e</sub>):</b><br>0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis |
| <b>Ouverture Utile (%)</b> :<br>≥90                                                                       |
| <b>Diamètre (mm)</b> :<br>15.00 ±0.05                                                                     |
| <b>Épaisseur (mm)</b> :<br>0.50 ±0.05                                                                     |
| <b>Traitement</b> :<br>Uncoated                                                                           |
| <b>Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10<sup>-6</sup>/°C)</b> :<br>8.8                                |
| <b>Densité (g/cm³)</b> :<br>3.97                                                                          |
| <b>Bords</b> :<br>Fine Ground                                                                             |
| <b>Indice de Réfraction n<sub>d</sub></b> :<br>1.77                                                       |
| <b>Dureté de Knoop (kg/mm²)</b> :<br>1900                                                                 |
| <b>Parallélisme (arcmin)</b> :<br>≤3.5                                                                    |
| <b>Rapport de Poisson</b> :<br>0.27                                                                       |
| <b>Substrat</b> :<br>Sapphire (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )                                           |
| <b>Planéité de Surface (P-V)</b> :<br>2λ (typical)                                                        |
| <b>Qualité de Surface</b> :<br>80-50                                                                      |
| <b>Type</b> :<br>Protective Window                                                                        |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm)</b> :<br>330 - 5500                                                      |
| <b>Module d'Élasticité de Young (GPa)</b> :<br>435                                                        |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 240:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |