

Objectif F-Theta Edmund Optics®, 1064 nm, 165 mm FL



Stock #15-181 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€866,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€866,00
Qté 5+
€779,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064

Distance Focale FL (mm):
165.10

Diamètre Max. (mm):
109

Angle Balayé (°):

±28.50
Champ Balayé (mm): 116.2 x 116.2
Filetage: M85 x 1.0
Télécentricité (°): Not Specified
Transmission (%): ≥95
Type: F-Theta Lens
Distance de Travail (mm): 188.1
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1064
Distance de Flange (mm): 219.1
Diamètre du foyer, 1/e² (µm): 26
Input Beam Diameter, 1/e² (mm): 12
Longueur Maximum (mm): 54.0

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner