


Kit de Développement pour Lentilles Liquides à Focalisation Variable Corning® Varioptic®, ouverture utile de 1,6 mm



1.6mm CA Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lens Development Kit (Included Electronics)



+1

Stock #17-124 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 +

€543,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€543,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
7.00 (packaged lens, 6.20 bare lens)

Traitement:
VS

Type: Development Kit
Ouverture Utile CA (mm): 1.6
Contenu du Coffret: Corning® Varioptio® A-16F0 Lens (without cable) A-16F0-P12 Lens (with straight flex cable) Maxim MAX14574 Driver Board (with 4 pin connector and 6 pin connector for thermistor populated 6 pin FPC) USB-MFlexiboard (with 4 and 6 pin connector and USB compatibility) M4 thread holder for lens Straight Flex Cable FPC-A-12 Control Software Documentation Package
Gamme de Focalisation: -5 to +15 diopter
Numéro de Modèle: D-A-16F0
Température d'Utilisation (°C): -20 to +60
Température de Stockage (°C): -40 to +85
Épaisseur (mm): 3.00 (packaged lens, 1.85 bare lens)
Transmission (%): 97 @ 587nm
Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS: 20nm
Applications Typiques: Ultra-compact cameras such as barcode engines & industrial and medical endoscopes

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner